




ATA207549010



## Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW 20x75mm reinweiß

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart Geclipst

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

#### Abmessungen

Kanalhöhe 20 mm

Länge 54 mm

Kanalbreite 74 mm

#### Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

#### Werkstoff

Farbe reinweiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

#### Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

#### Einstellungen

Winkelbereich 83 / 140 °

#### Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

#### Normen

Zulassungen EN50085-2-1

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

#### Sicherheit

Schutzart IP40

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

Halogenfrei	Nein
Schlagfestigkeit	IK07
<b>Verwendung Bedingungen</b>	
Betriebstemperatur	-5...60 °C
<b>Temperatur</b>	
Umgebungstemperatur	-5...60 °C