



ATA207559010



**Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 20x75mm reinweiß**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Geclipst

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Abmessungen**

Kanalhöhe 20 mm

Länge 100 mm

Kanalbreite 74 mm

**Deckel, Tür**

Oberteil mit Dichtlippe nein

**Werkstoff**

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Oberfläche unbehandelt

**Montage**

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

**Einstellungen**

Winkelbereich 90 °

**Zubehör**

Formteilausführung Haubenformteil

**Sicherheit**

Schlagfestigkeit IK07

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur -5...60 °C

**Temperatur**

Umgebungstemperatur -5...60 °C