



ATA207559016



Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 20x75mm verkehrsweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geclipst

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Abmessungen

Kanalhöhe 20 mm

Länge 100 mm

Kanalbreite 74 mm

Deckel, Tür

Oberteil mit Dichtlippe nein

Werkstoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 90 °

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur -5...60 °C