



BA61501507030B

Verdrahtungskanal aus PVC BA6 15x15mm steingrau

Technische Merkmale

Architektur

Flexibel Nein

Ausführung

Ausführung der Seitenwand Geschlitzt

Strom

Kriechstromfest Ja

Abmessungen

Kanalhöhe 18 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 15 mm

Schlitzbreite 4 mm

Stegbreite 6 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung lose

Werkstoff

Farbe steingrau

RAL Farbe RAL 7030 - Steingrau

Werkstoff PVC

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen DIN 43659

Befestigungsart Bodenlochung

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40% 7

Lichter/innerer Querschnitt 150 mm²

Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40% 5

Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40% 10

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

UL 94 Klassifizierung V0

Sicherheit

Temperatur

Umgebungstemperatur

-5...65 °C