



BA63002507030B

## Verdrahtungskanal aus PVC BA6 30x25mm steingrau

### Technische Merkmale

#### Architektur

Flexibel Nein

#### Ausführung

Ausführung der Seitenwand Geschlitzt

#### Strom

Kriechstromfest Ja

#### Abmessungen

Kanalhöhe 33 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 31 mm

Schlitzbreite 4 mm

Stegbreite 6 mm

#### Deckel, Tür

Deckelausführung lose

#### Werkstoff

Farbe steingrau

RAL Farbe RAL 7030 - Steingrau

Werkstoff PVC

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

#### Montage

Bodenlochungen DIN 43659

Befestigungsart Bodenlochung

#### Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 21

Lichter/innerer Querschnitt 868 mm<sup>2</sup>

Anzahl Leitungen 2,5 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 15

Anzahl Leitungen 1,0 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 30

#### Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

UL 94 Klassifizierung V0

#### Sicherheit

**Temperatur**

---

Umgebungstemperatur

-5...65 °C