



BA64004007030B

Verdrahtungskanal aus PVC BA6 40x40mm steingrau

Technische Merkmale

Architektur

Flexibel Nein

Ausführung

Ausführung der Seitenwand Geschlitzt

Strom

Kriechstromfest Ja

Abmessungen

Kanalhöhe 43 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 47 mm

Schlitzbreite 4 mm

Stegbreite 6 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung lose

Werkstoff

Farbe steingrau

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen DIN 43659

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40% 54

Lichter/innerer Querschnitt 1786 mm²

Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40% 38

Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40% 74

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

UL 94 Klassifizierung V0

Sicherheit

Klassifizierung Feuerfestigkeit M1

Temperatur

