



BA66001507030B

Verdrahtungskanal aus PVC BA6 60x15mm steingrau

Technische Merkmale

Architektur

Flexibel	Nein
----------	------

Ausführung

Ausführung der Seitenwand	Geschlitzt
---------------------------	------------

Strom

Kriechstromfest	Ja
-----------------	----

Abmessungen

Kanalhöhe	63 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	20 mm
Schlitzbreite	4 mm
Stegbreite	6 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung	lose
------------------	------

Werkstoff

Farbe	steingrau
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Montage

Bodenlochungen	DIN 43659
----------------	-----------

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm ² - Füllgrad 40%	37
Lichter/innerer Querschnitt	1160 mm ²
Anzahl Leitungen 2,5 mm ² - Füllgrad 40%	27
Anzahl Leitungen 1,0 mm ² - Füllgrad 40%	51

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
UL 94 Klassifizierung	V0

Sicherheit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

Halogenfrei	Nein
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1
Temperatur	
Umgebungstemperatur	-5...65 °C