



BA66006007030B

## Verdrahtungskanal aus PVC BA6 60x60mm steingrau

### Technische Merkmale

#### Architektur

Flexibel Nein

#### Ausführung

Ausführung der Seitenwand Geschlitzt

#### Strom

Kriechstromfest Ja

#### Abmessungen

Kanalhöhe 64 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 67 mm

Schlitzbreite 4 mm

Stegbreite 6 mm

#### Deckel, Tür

Deckelausführung lose

#### Werkstoff

Farbe steingrau

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

#### Montage

Bodenlochungen DIN 43659

#### Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 139

Lichter/innerer Querschnitt 3953 mm<sup>2</sup>

Anzahl Leitungen 2,5 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 100

Anzahl Leitungen 1,0 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 193

#### Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

UL 94 Klassifizierung V0

#### Sicherheit

Klassifizierung Feuerfestigkeit M1

#### Temperatur

