



BA68002507030B

**Verdrahtungskanal aus PVC BA6 80x25mm steingrau**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Flexibel Nein

**Ausführung**

Ausführung der Seitenwand Geschlitzt

**Strom**

Kriechstromfest Ja

**Abmessungen**

Kanalhöhe 84 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 31 mm

Schlitzbreite 4 mm

Stegbreite 6 mm

**Deckel, Tür**

Deckelausführung lose

**Werkstoff**

Farbe steingrau

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

**Montage**

Bodenlochungen DIN 43659

Befestigungsart Bodenlochung

**Kabel**

Anzahl Leitungen 1,5 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 84

Lichter/innerer Querschnitt 2449 mm<sup>2</sup>

Anzahl Leitungen 2,5 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 60

Anzahl Leitungen 1,0 mm<sup>2</sup> - Füllgrad 40% 117

**Normen**

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

UL 94 Klassifizierung V0

**Sicherheit**

REACH konform Ja

RoHS konform Ja

Halogenfrei

Nein

---

Klassifizierung Feuerfestigkeit

M1

**Temperatur**

---

Umgebungstemperatur

-5...65 °C