



BA760040BL

Verdrahtungskanal aus PVC BA7 60x40mm blau

Technische Merkmale

Architektur

Flexibel Nein

Ausführung

Ausführung der Seitenwand Geschlitzt

Strom

Kriechstromfest Ja

Abmessungen

Kanalhöhe 60 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 40 mm

Schlitzbreite 6 mm

Stegbreite 6.5 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung lose

Werkstoff

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen EN 50085-2-3:1999

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40% 66

Lichter/innerer Querschnitt 1758 mm²

Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40% 47

Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40% 91

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

UL 94 Klassifizierung V0

Sicherheit

Klassifizierung Feuerfestigkeit M1

Temperatur

Umgebungstemperatur -5...60 °C