



BA780080

Verdrahtungskanal aus PVC BA7 80x80mm steingrau

Technische Merkmale

Architektur

Flexibel	Nein
----------	------

Ausführung

Ausführung der Seitenwand	Geschlitzt
---------------------------	------------

Strom

Kriechstromfest	Ja
-----------------	----

Abmessungen

Kanalhöhe	80 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	80 mm
Schlitzbreite	6 mm
Stegbreite	6.5 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung	lose
------------------	------

Werkstoff

Farbe	steingrau
Werkstoff	PVC
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Montage

Bodenlochungen	EN 50085-2-3:1999
----------------	-------------------

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm ² - Füllgrad 40%	206
Lichter/innerer Querschnitt	5198 mm ²
Anzahl Leitungen 2,5 mm ² - Füllgrad 40%	148
Anzahl Leitungen 1,0 mm ² - Füllgrad 40%	287

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
UL 94 Klassifizierung	V0

Sicherheit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

Halogenfrei	Nein
Klassifizierung Feuerfestigkeit	M1
Temperatur	
Umgebungstemperatur	-5...60 °C