



BA780100BL

Verdrahtungskanal aus PVC BA7 80x100mm blau

Technische Merkmale

Architektur

Flexibel Nein

Ausführung

Ausführung der Seitenwand Geschlitzt

Strom

Kriechstromfest Ja

Abmessungen

Kanalhöhe 80 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 100 mm

Schlitzbreite 6 mm

Stegbreite 6.5 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung lose

Werkstoff

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen EN 50085-2-3:1999

Kabel

Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40% 261

Lichter/innerer Querschnitt 6548 mm²

Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40% 187

Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40% 362

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

UL 94 Klassifizierung V0

Sicherheit

Klassifizierung Feuerfestigkeit M1

Temperatur

Umgebungstemperatur -5...60 °C