



BDQ08057011



**Blinddeckel ultra-flach Q08 294x294mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Kabelausschuss Ohne Kabelausschuss im Deckel

**Abmessungen**

Mindest-Einbautiefe	50 mm
Länge Außenmaß	314 mm
Länge Einbaumaß	294 mm
Breite Einbaumaß	294 mm
Tiefe der Bodenbelagausparung	5 mm
Breite Außenmaß	314 mm

**Deckel, Tür**

Deckelausführung	Blind
Werkstoff Deckel	Polyamid

**Werkstoff**

Farbe	eisengrau
RAL Farbe	RAL 7011 - Eisengrau
Werkstoff	Polyamid (PA)
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	strukturiert

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch	Nein
Betoninstallation geeignet	Ja

**Verwendung Bedingungen**

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN
--------------------	---------------------------