



BDQ08127011



Blinddeckel ultra-flach Q08 294x294mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

Technische Merkmale

Architektur

Kabelausschlass Ohne Kabelausschlass im Deckel

Abmessungen

Mindest-Einbautiefe	57 mm
Länge Außenmaß	314 mm
Länge Einbaumaß	294 mm
Breite Einbaumaß	294 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung	12 mm
Breite Außenmaß	314 mm

Deckel, Tür

Deckelausführung	Blind
Werkstoff Deckel	Polyamid

Werkstoff

Farbe	eisengrau
RAL Farbe	RAL 7011 - Eisengrau
Werkstoff	Polyamid (PA)
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	strukturiert

Montage

Geeignet für Außengebrauch	Nein
Betoninstallation geeignet	Ja

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN
--------------------	---------------------------