



BDQ08129005



**Blinddeckel ultra-flach Q08 294x294mm für 12mm Bodenbelag Polyamid tiefschwarz**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Kabelausschuss Ohne Kabelausschuss im Deckel

**Abmessungen**

Mindest-Einbautiefe	57 mm
Länge Außenmaß	314 mm
Länge Einbaumaß	294 mm
Breite Einbaumaß	294 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung	12 mm
Breite Außenmaß	314 mm

**Deckel, Tür**

Deckelausführung	Blind
Werkstoff Deckel	Polyamid

**Werkstoff**

Farbe	schwarz
RAL Farbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
Werkstoff	Polyamid (PA)
Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	strukturiert

**Montage**

Geeignet für Außengebrauch	Nein
Betoninstallation geeignet	Ja

**Sicherheit**

REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja

**Verwendung Bedingungen**

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN
--------------------	---------------------------