



BKB250851



Unterteil mit Montageabdeckung Stahlblech zu BKB 250x85mm Länge 2m

Technische Merkmale

Abmessungen

Mindestestrichhöhe	96 mm
Kanalhöhe	85 mm
Länge	2000 mm
Kanalbreite	250 mm
Nivellierbereich	96 / 254 mm
Breite installiertes Produkt	250 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	45
--	----

Deckel, Tür

Deckelbefestigung rastend	Nein
---------------------------	------

Werkstoff

Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne	Stahl
Werkstoffgruppe	Metall
Oberfläche	verzinkt

Montage

Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne	verzinkt
----------------------------------	----------

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	21250 mm ²
-----------------------------	-----------------------

Ausstattung

Max. Anzahl der Züge	2
Trennwandbefestigung	sonstige

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 1.5 kN
--------------------	---------------------------