



BKF200045



Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 200x(45-70)mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Mindestestrichhöhe	45 mm
Länge	2400 mm
Nivellierbereich	45 / 70 mm
Breite installiertes Produkt	200 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	46
--	----

Deckel, Tür

Deckelbefestigung rastend	Nein
Oberfläche Deckel	verzinkt
Werkstoff Deckel	Stahl
Deckel Material Dicke	3 mm

Werkstoff

Farbe	verzinkt
Werkstoff	Stahlblech
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne	Kunststoff
Werkstoffgruppe	Stahl

Montage

Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne	sonstige
----------------------------------	----------

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	11200 mm ²
-----------------------------	-----------------------

Ausstattung

Max. Anzahl der Züge	1
Trennwandbefestigung	schrauben

Normen

Zulassungen	EN50085-2-2
Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja

