



BKF200105



Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 200x(105-150)mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Mindestestrichhöhe	105 mm
Länge	2400 mm
Nivellierbereich	105 / 150 mm
Breite installiertes Produkt	200 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	99
---	----

Deckel, Tür

Deckelbefestigung rastend	Nein
Oberfläche Deckel	verzinkt
Werkstoff Deckel	Stahl
Deckel Material Dicke	3 mm

Werkstoff

Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne	Kunststoff
Werkstoffgruppe	Stahl

Montage

Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne	sonstige
----------------------------------	----------

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	24000 mm ²
-----------------------------	-----------------------

Ausstattung

Max. Anzahl der Züge	1
Trennwandbefestigung	schrauben

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN
--------------------	--