



BKF200145



## Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 200x(145-190)mm

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

Mindestestrichhöhe	145 mm
Länge	2400 mm
Nivellierbereich	145 / 190 mm
Breite installiertes Produkt	200 mm

#### Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	125
---	-----

#### Deckel, Tür

Deckelbefestigung rastend	Nein
Oberfläche Deckel	verzinkt
Werkstoff Deckel	Stahl
Deckel Material Dicke	3 mm

#### Werkstoff

Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne	Kunststoff
Werkstoffgruppe	Stahl

#### Montage

Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne	sonstige
----------------------------------	----------

#### Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	30400 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	-----------------------

#### Ausstattung

Max. Anzahl der Züge	1
Trennwandbefestigung	schrauben

#### Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

#### Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN
--------------------	--