



BKF500065



Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 500x(65-110)mm

Technische Merkmale

Abmessungen

| | |
|------------------------------|-------------|
| Mindestestrichhöhe | 65 mm |
| Länge | 2400 mm |
| Nivellierbereich | 65 / 110 mm |
| Breite installiertes Produkt | 500 mm |

Kapazität

| | |
|---|-----|
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 | 209 |
|---|-----|

Deckel, Tür

| | |
|---------------------------|----------|
| Deckelbefestigung rastend | Nein |
| Oberfläche Deckel | verzinkt |
| Werkstoff Deckel | Stahl |
| Deckel Material Dicke | 3 mm |

Werkstoff

| | |
|---------------------------------|------------|
| Farbe | verzinkt |
| Werkstoff | Stahlblech |
| Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne | Kunststoff |
| Werkstoffgruppe | Stahl |

Montage

| | |
|----------------------------------|----------|
| Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne | sonstige |
|----------------------------------|----------|

Kabel

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Lichter/innerer Querschnitt | 20900 mm ² |
|-----------------------------|-----------------------|

Ausstattung

| | |
|---|-----------|
| Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten | 3 |
| Max. Anzahl der Züge | 1 |
| Trennwandbefestigung | schrauben |

Normen

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Europäische Direktive RoHS | freiwillige übereinstimmung |
|----------------------------|-----------------------------|

Verwendung Bedingungen

| | |
|--------------------|--|
| Maximale Belastung | Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN |
|--------------------|--|