



BKFD200045



Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 200x(45-70)mm

Technische Merkmale

Abmessungen

| | |
|------------------------------|------------|
| Mindestestrichhöhe | 45 mm |
| Länge | 2400 mm |
| Nivellierbereich | 45 / 70 mm |
| Breite installiertes Produkt | 200 mm |

Kapazität

| | |
|--|----|
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 | 46 |
|--|----|

Deckel, Tür

| | |
|---------------------------|----------|
| Deckelbefestigung rastend | Nein |
| Oberfläche Deckel | verzinkt |
| Werkstoff Deckel | Stahl |
| Deckel Material Dicke | 3 mm |

Werkstoff

| | |
|---------------------------------|------------|
| Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne | Kunststoff |
| Werkstoffgruppe | Stahl |

Montage

| | |
|----------------------------------|----------|
| Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne | sonstige |
|----------------------------------|----------|

Kabel

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Lichter/innerer Querschnitt | 11200 mm ² |
|-----------------------------|-----------------------|

Ausstattung

| | |
|----------------------|-----------|
| Max. Anzahl der Züge | 1 |
| Trennwandbefestigung | schrauben |

Normen

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Europäische Direktive RoHS | freiwillige übereinstimmung |
|----------------------------|-----------------------------|

Verwendung Bedingungen

| | |
|--------------------|--|
| Maximale Belastung | Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN |
|--------------------|--|