



BKFD200065



Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 200x(65-110)mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Mindestestrichhöhe	65 mm
Länge	2400 mm
Nivellierbereich	65 / 110 mm
Breite installiertes Produkt	200 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	72
---	----

Deckel, Tür

Deckelbefestigung rastend	Nein
Oberfläche Deckel	verzinkt
Werkstoff Deckel	Stahl
Deckel Material Dicke	3 mm

Werkstoff

Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne	Kunststoff
Werkstoffgruppe	Stahl

Montage

Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne	sonstige
----------------------------------	----------

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	17600 mm ²
-----------------------------	-----------------------

Ausstattung

Max. Anzahl der Züge	1
Trennwandbefestigung	schrauben

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN
--------------------	--