



BKFD300045



**Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 300x(45-70)mm**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Mindestestrichhöhe           | 45 mm      |
| Länge                        | 2400 mm    |
| Nivellierbereich             | 45 / 70 mm |
| Breite installiertes Produkt | 300 mm     |

**Kapazität**

|   |    |
|---|----|
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad<br>0.5 | 75 |
|---|----|

**Deckel, Tür**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Deckelbefestigung rastend | Nein     |
| Oberfläche Deckel         | verzinkt |
| Werkstoff Deckel          | Stahl    |
| Deckel Material Dicke     | 3 mm     |

**Werkstoff**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne | Kunststoff |
| Werkstoffgruppe                 | Stahl      |

**Montage**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne | sonstige |
|----------------------------------|----------|

**Kabel**

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Lichter/innerer Querschnitt | 18200 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------|-----------------------|

**Ausstattung**

|   |           |
|---|-----------|
| Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten | 3         |
| Max. Anzahl der Züge                    | 1         |
| Trennwandbefestigung                    | schrauben |

**Normen**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Europäische Direktive RoHS | freiwillige übereinstimmung |
|----------------------------|-----------------------------|

**Verwendung Bedingungen**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Maximale Belastung | Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN |
|--------------------|--|