



BKFD300065



## Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 300x(65-110)mm

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

Mindestestrichhöhe	65 mm
Länge	2400 mm
Nivellierbereich	65 / 110 mm
Breite installiertes Produkt	300 mm

#### Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	118
--	-----

#### Deckel, Tür

Deckelbefestigung rastend	Nein
Oberfläche Deckel	verzinkt
Werkstoff Deckel	Stahl
Deckel Material Dicke	3 mm

#### Werkstoff

Farbe	verzinkt
Werkstoff	Stahlblech
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne	Kunststoff
Werkstoffgruppe	Stahl

#### Montage

Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne	sonstige
----------------------------------	----------

#### Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	28600 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	-----------------------

#### Ausstattung

Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten	3
Max. Anzahl der Züge	1
Trennwandbefestigung	schrauben

#### Normen

Zulassungen	EN50085-2-2
Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung

#### Sicherheit

REACH-konform	Nein
---------------	------

#### Verwendung Bedingungen

