



BKFD300145



Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 300x(145-190)mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Mindestestrichhöhe	145 mm
Länge	2400 mm
Nivellierbereich	145 / 190 mm
Breite installiertes Produkt	300 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	204
---	-----

Deckel, Tür

Deckelbefestigung rastend	Nein
Oberfläche Deckel	verzinkt
Werkstoff Deckel	Stahl
Deckel Material Dicke	3 mm

Werkstoff

Farbe	verzinkt
Werkstoff	Stahlblech
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne	Kunststoff
Werkstoffgruppe	Stahl

Montage

Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne	sonstige
----------------------------------	----------

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	49400 mm ²
-----------------------------	-----------------------

Ausstattung

Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten	3
Max. Anzahl der Züge	1
Trennwandbefestigung	schrauben

Normen

Zulassungen	EN50085-2-2
Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN
--------------------	--