



BKSAE04



Anschlussdose gestanz E04 147x247mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle

Technische Merkmale

Abmessungen

Mindestestrichhöhe	45 mm
Länge	411 mm
Nivellierbereich	45 / 130 mm
Maß a	147 mm
Maß b	247 mm
Breite	388 mm

Deckel, Tür

Werkstoff Deckel	Stahl
------------------	-------

Werkstoff

Werkstoff	Metall
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne	Kunststoff
Werkstoffgruppe	Metall

Montage

Montageöffnung	rechteckig
----------------	------------

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	4
-------------------------------	---

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN
--------------------	--