



BKSAQ12



**Anschlussdose gestanz Q12 244x244mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

Mindestestrichhöhe	77 mm
Länge	411 mm
Nivellierbereich	45 / 130 mm
Maß a	244 mm
Maß b	244 mm
Breite	388 mm

**Deckel, Tür**

Werkstoff Deckel	Stahl
------------------	-------

**Werkstoff**

Werkstoff	Metall
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne	Kunststoff
Werkstoffgruppe	Metall

**Montage**

Montageöffnung	quadratisch
----------------	-------------

**Normen**

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

**Verwendung Bedingungen**

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN
--------------------	--