



BKSAR12



Anschlussdose gestanz R12 rund 306mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle

Technische Merkmale

Abmessungen

Mindestestrichhöhe	77 mm
Länge	411 mm
Nivellierbereich	45 / 130 mm
Durchmesser	306 mm
Breite	388 mm

Deckel, Tür

Werkstoff Deckel	Stahl
------------------	-------

Werkstoff

Werkstoff	Metall
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne	Kunststoff
Werkstoffgruppe	Metall

Montage

Montageöffnung	rund
----------------	------

Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN
--------------------	--