



BKW200070



**Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 200x(70-110)mm**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

Mindestestrichhöhe	70 mm
Länge	2400 mm
Nivellierbereich	70 / 110 mm
Breite installiertes Produkt	200 mm

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	44
--	----

**Deckel, Tür**

Deckelbefestigung rastend	Nein
Oberfläche Deckel	verzinkt
Werkstoff Deckel	Stahl
Deckel Material Dicke	3 mm

**Werkstoff**

Farbe	verzinkt
Werkstoff	Stahlblech
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne	Stahl
Werkstoffgruppe	Stahl

**Montage**

Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne	verzinkt
----------------------------------	----------

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt	10670 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	-----------------------

**Ausstattung**

Max. Anzahl der Züge	1
Trennwandbefestigung	schrauben

**Normen**

Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

**Sicherheit**

REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja

**Verwendung Bedingungen**

