



BKW200090



**Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 200x(90-130)mm**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

Mindestestrichhöhe	90 mm
Länge	2400 mm
Nivellierbereich	90 / 130 mm
Breite installiertes Produkt	200 mm

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	59
--	----

**Deckel, Tür**

Deckelbefestigung rastend	Nein
Oberfläche Deckel	verzinkt
Werkstoff Deckel	Stahl
Deckel Material Dicke	3 mm

**Werkstoff**

Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne	Stahl
Werkstoffgruppe	Stahl

**Montage**

Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne	verzinkt
----------------------------------	----------

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt	14350 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	-----------------------

**Ausstattung**

Max. Anzahl der Züge	1
Trennwandbefestigung	schrauben

**Normen**

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

**Verwendung Bedingungen**

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN
--------------------	--