



BKW350060



Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 350x(60-100)mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Mindestestrichhöhe	60 mm
Länge	2400 mm
Nivellierbereich	60 / 100 mm
Breite installiertes Produkt	350 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	66
---	----

Deckel, Tür

Deckelbefestigung rastend	Nein
Oberfläche Deckel	verzinkt
Werkstoff Deckel	Stahl
Deckel Material Dicke	3 mm

Werkstoff

Farbe	verzinkt
Werkstoff	Stahlblech
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne	Stahl
Werkstoffgruppe	Stahl

Montage

Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne	verzinkt
----------------------------------	----------

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	16030 mm ²
-----------------------------	-----------------------

Ausstattung

Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten	3
Max. Anzahl der Züge	1
Trennwandbefestigung	schrauben

Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN
--------------------	--