



BKW400080



Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 400x(80-120)mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Mindestestrichhöhe	80 mm
Länge	2400 mm
Nivellierbereich	80 / 120 mm
Breite installiertes Produkt	400 mm

Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	107
---	-----

Deckel, Tür

Deckelbefestigung rastend	Nein
Oberfläche Deckel	verzinkt
Werkstoff Deckel	Stahl
Deckel Material Dicke	3 mm

Werkstoff

Farbe	verzinkt
Werkstoff	Stahlblech
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne	Stahl
Werkstoffgruppe	Stahl

Montage

Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne	verzinkt
----------------------------------	----------

Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	26110 mm ²
-----------------------------	-----------------------

Ausstattung

Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten	3
Max. Anzahl der Züge	1
Trennwandbefestigung	schrauben

Normen

Europäische Direktive RoHs	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Sicherheit

REACH-konform	Nein
RoHS-konform	Ja
Halogenfrei	Ja

Maximale Belastung

Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3
kN