



BKW500090



## Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 500x(90-130)mm

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Mindestestrichhöhe           | 90 mm       |
| Länge                        | 2400 mm     |
| Nivellierbereich             | 90 / 130 mm |
| Breite installiertes Produkt | 500 mm      |

#### Kapazität

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad<br>0.5 | 156 |
|-------------------------------------------------|-----|

#### Deckel, Tür

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Deckelbefestigung rastend | Nein     |
| Oberfläche Deckel         | verzinkt |
| Werkstoff Deckel          | Stahl    |
| Deckel Material Dicke     | 3 mm     |

#### Werkstoff

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Farbe                           | verzinkt   |
| Werkstoff                       | Stahlblech |
| Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne | Stahl      |
| Werkstoffgruppe                 | Stahl      |

#### Montage

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne | verzinkt |
|----------------------------------|----------|

#### Kabel

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Lichter/innerer Querschnitt | 37750 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------|-----------------------|

#### Ausstattung

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten | 3         |
| Max. Anzahl der Züge                    | 1         |
| Trennwandbefestigung                    | schrauben |

#### Normen

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Europäische Direktive RoHS | freiwillige übereinstimmung |
|----------------------------|-----------------------------|

#### Verwendung Bedingungen

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Maximale Belastung | Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN |
|--------------------|----------------------------------------------------|