



BKWD200070



## Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 200x(70-110)mm

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

Mindestestrichhöhe	70 mm
Länge	2400 mm
Nivellierbereich	70 / 110 mm
Breite installiertes Produkt	200 mm

#### Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	44
--	----

#### Deckel, Tür

Deckelbefestigung rastend	Nein
Oberfläche Deckel	verzinkt
Werkstoff Deckel	Stahl
Deckel Material Dicke	3 mm

#### Werkstoff

Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne	Stahl
Werkstoffgruppe	Stahl

#### Montage

Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne	verzinkt
----------------------------------	----------

#### Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	10670 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	-----------------------

#### Ausstattung

Max. Anzahl der Züge	1
Trennwandbefestigung	sonstige

#### Normen

Europäische Direktive RoHS	freiwillige übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

#### Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN
--------------------	--