



BKWD400080



## Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 400x(80-120)mm

### Technische Merkmale

#### Abmessungen

Mindestestrichhöhe	80 mm
Länge	2400 mm
Nivellierbereich	80 / 120 mm
Breite installiertes Produkt	400 mm

#### Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	107
---	-----

#### Deckel, Tür

Deckelbefestigung rastend	Nein
Oberfläche Deckel	verzinkt
Werkstoff Deckel	Stahl
Deckel Material Dicke	3 mm

#### Werkstoff

Farbe	verzinkt
Werkstoff	Stahlblech
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne	Stahl
Werkstoffgruppe	Stahl

#### Montage

Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne	verzinkt
----------------------------------	----------

#### Kabel

Lichter/innerer Querschnitt	26110 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	-----------------------

#### Ausstattung

Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten	3
Max. Anzahl der Züge	1
Trennwandbefestigung	sonstige

#### Normen

Zulassungen	EN50085-2-2
Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung

#### Verwendung Bedingungen

Maximale Belastung	Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN
--------------------	--