



BR6510019011



## Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x100mm OT 80mm in graphitschwarz

### Technische Merkmale

#### Architektur

Montageart Geschraubt

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Kompatibilität

Format Geräteeinbaumöglichkeit Standard 60mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Automatenbau

#### Konnektivität

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

#### Abmessungen

Kanalhöhe 68 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 100 mm

#### Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau 10 / 24

#### Deckel, Tür

Montageart der Oberteile Innenliegend

OT-Breite 80 mm

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

#### Werkstoff

Farbe graphitschwarz

RAL Farbe RAL 9011 - Graphitschwarz

Werkstoff PVC

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

#### Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

#### Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 5750 mm<sup>2</sup>

#### Ausstattung

Anzahl steckbare Trennwände 1

**Normen**

---

Zulassungen	EN50085-2-1
Europäische Direktive RoHS	freiwillige Übereinstimmung

---

**Sicherheit**

---

Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	IK08

---

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur	-5...60 °C
--------------------	------------

---

**Temperatur**

---

Umgebungstemperatur	-5...60 °C
---------------------	------------

---