



BR651003H9016



Außeneck einstellbar zu BR/H/N/A/S 68x100mm Oberteil 80mm hfr verkehrsweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 68 mm

Kanalbreite 100 mm

Maß a 37 mm

Deckel, Tür

Montageart der Oberteile Übergreifend

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

Werkstoff

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 85 / 95 °

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -30...90 °C