



BR6510049011



Inneneck aus Grundprofil zu BR 68x100mm Oberteil 80mm in graphitschwarz

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 68 mm

Länge 100 mm

Kanalbreite 100 mm

Breite installiertes Produkt 100 mm

Maß a 250 mm

Deckel, Tür

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

Werkstoff

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 90 °

Zubehör

Formteilausführung Unterteil

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C