



BR651004H7035



**Inneneck einstellbar zu BR/H/N/A/S 68x100mm Oberteil 80mm hfr in lichtgrau**

### Technische Merkmale

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

#### Abmessungen

Kanalhöhe 68 mm

Kanalbreite 100 mm

Maß a 143 mm

#### Werkstoff

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

#### Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

#### Einstellungen

Winkelbereich 85 / 95 °

#### Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

#### Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige übereinstimmung

#### Sicherheit

Schutzart IP40

Schlagfestigkeit IK07

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -30...90 °C