



BR651004H9010



**Inneneck einstellbar zu BR/H/N/A/S68x100mm Oberteil 80mm halogenfrei in reinweiß**

### Technische Merkmale

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

#### Abmessungen

Kanalhöhe 68 mm

Kanalbreite 100 mm

Maß a 143 mm

#### Deckel, Tür

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 0

#### Werkstoff

Farbe reinweiß

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

#### Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

#### Einstellungen

Winkelbereich 85 / 95 °

#### Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

#### Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

#### Sicherheit

Schutzart IP40

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

Schlagfestigkeit IK07

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -30...90 °C