



BR651005H9010



Flachwinkel schnittkaschierend zu BR/H/N/A/S 68x100mm OT 80mm hfr in reinweiß

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 68 mm

Kanalbreite 100 mm

Maß a 135 mm

Deckel, Tür

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 0

Werkstoff

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 90 °

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart IP40

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -30...90 °C