



BR6510069010



Endstück schnittkaschierend zu BR/H/N/A 68x100mm Oberteil 80mm hfr in reinweiß

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geschraubt

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Kompatibilität

Produktkompatibilität BR, BRA, BRS

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 68 mm

Kanalbreite 100 mm

Maß a 7 mm

Materialstärke 2 mm

Werkstoff

RAL Farbe RAL 9010 - Reinweiß

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Normen

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schutzart IP40

REACH-konform Nein

RoHS-konform Ja

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -30...90 °C