




BR6510089011



T-Stück aus Grundprofil zu BR 68x100mm Oberteil 80mm in graphitschwarz

Technische Merkmale

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe	68 mm
Länge	100 mm
Kanalbreite	100 mm
Breite installiertes Produkt	100 mm
Maß a	250 mm
Breite der Abzweigung	67 mm

Deckel, Tür

Montageart der Oberteile	Innenliegend
Oberteilbreite 1	80 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1

Werkstoff

Werkstoffgruppe	Kunststoff
Oberfläche	unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

Zubehör

Formteilausführung Unterteil

Normen

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C