



BR6513017035



## Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x130mm OT 80mm in lichtgrau

### Technische Merkmale

#### Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

#### Konnektivität

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

#### Abmessungen

Kanalhöhe 68 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 130 mm

#### Kapazität

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad  
0.5 mit/ohne Geräteeinbau 18 / 32

#### Deckel, Tür

Montageart der Oberteile Innenliegend

OT-Breite 80 mm

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

#### Werkstoff

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

#### Montage

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

#### Kabel

Lichter/innerer Querschnitt 7580 mm<sup>2</sup>

#### Ausstattung

Anzahl steckbare Trennwände 1

#### Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

#### Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -5...60 °C

#### Temperatur

