



BR6513019016



**Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend zu BR 68x130mm OT 80mm in verkehrsweiß**

**Technische Merkmale**

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Kompatibilität**

Format Geräteinbaumöglichkeit Standard 60mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, Automatenbau

**Konnektivität**

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

**Abmessungen**

Kanalhöhe 68 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 130 mm

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteinbau 18 / 32

**Deckel, Tür**

Montageart der Oberteile Innenliegend

Oberteil mit Dichtlippe nein

Deckelausführung ohne

OT-Breite 80 mm

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

**Werkstoff**

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

**Montage**

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt 7580 mm<sup>2</sup>

**Ausstattung**

Anzahl steckbare Trennwände 1

Kammeranzahl 1 / 2

**Normen**

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

**Verwendung Bedingungen**

---

Betriebstemperatur

-5...60 °C

**Temperatur**

---

Umgebungstemperatur

-5...60 °C