



BR651303H9016



**Außeneck einstellbar zu BR/H/N/A/S 68x130mm Oberteil 80mm hfr verkehrsweiß**

**Technische Merkmale**

**Architektur**

Montageart Gerastet

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Konnektivität**

Kanalverbindung keine Kupplung

**Abmessungen**

Kanalhöhe 68 mm

Kanalbreite 130 mm

Maß a 37 mm

**Deckel, Tür**

Montageart der Oberteile Übergreifend

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

**Werkstoff**

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

**Montage**

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

**Einstellungen**

Winkelbereich 85 / 95 °

**Zubehör**

Formteilausführung Haubenformteil

**Normen**

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

**Sicherheit**

Schlagfestigkeit IK07

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur -30...90 °C