



BR651305H9011



Flachwinkel schnittkaschierend zu BR/H/N/A/S 68x130mm OT 80mm hfr gschwarz

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Gerastet

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Kompatibilität

Produktkompatibilität BR65, BRA65, BRS65, BRH65, BRN65

Konnektivität

Kanalverbindung keine Kupplung

Abmessungen

Kanalhöhe 68 mm

Kanalbreite 130 mm

Maß a 165 mm

Werkstoff

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Montage

Bodenlochungen Ohne Bodenlochung

Einstellungen

Winkelbereich 90 °

Zubehör

Formteilausführung Haubenformteil

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -30...90 °C