



BR6513067035



Endstück schnittkaschierend zu BR/H/N/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in lichtgrau

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geclipst

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Abmessungen

Kanalhöhe 68 mm

Kanalbreite 130 mm

Maß a 7 mm

Materialstärke 2 mm

Werkstoff

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Normen

Europäische Direktive RoHs freiwillige übereinstimmung

Sicherheit

Schlagfestigkeit IK07

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -30...90 °C