



BR6513069011



Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz

Technische Merkmale

Architektur

Montageart Geclipst

Ausführung

Antibakterielle Behandlung Nein

Abmessungen

Kanalhöhe 68 mm

Kanalbreite 130 mm

Maß a 7 mm

Materialstärke 2 mm

Werkstoff

Werkstoff PC - ABS

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

Normen

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur -30...90 °C

Temperatur

Umgebungstemperatur -5...90 °C