



BR6517017035



**Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x170mm Oberteil 80mm in lichtgrau**

**Technische Merkmale**

**Ausführung**

Antibakterielle Behandlung Nein

**Konnektivität**

Kanalverbindung Vormontierte Kupplungen

**Abmessungen**

Kanalhöhe 68 mm

Länge 2000 mm

Kanalbreite 170 mm

**Kapazität**

Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad  
0.5 mit/ohne Geräteeinbau 28 / 42

**Deckel, Tür**

Montageart der Oberteile Innenliegend

OT-Breite 80 mm

Anzahl der einsetzbaren Oberteile 1

**Werkstoff**

Farbe lichtgrau

RAL Farbe RAL 7035 - Lichtgrau

Werkstoffgruppe Kunststoff

Oberfläche unbehandelt

**Montage**

Bodenlochungen Mit Bodenlochung

**Kabel**

Lichter/innerer Querschnitt 10050 mm<sup>2</sup>

**Ausstattung**

Anzahl steckbare Trennwände 1

**Normen**

Europäische Direktive RoHS freiwillige Übereinstimmung

**Verwendung Bedingungen**

Betriebstemperatur -5...60 °C

**Temperatur**

